

品番：EA720YW-20

品名：1000mm セーフティーカッターガイド



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/26 10:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 65066 |
| 測定目盛 | 1000mm | サイズ(W×D×T) | 1020×80×15mm |
| 精度 | ±0.6mm | 真直度 | 0.4mm以下 |
| 材質 | 本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム | 重量 | 920g |
| 用途 | ・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。 ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。 | | |

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付

ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。

保護キャップ付で材料に傷をつけません。

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を張り付けてあります。

しっかり固定できるスベリ止めゴムを採用しました。

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

品番 EA720YW-2

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.