品番: EA720ZB-14A

品名: 0.08-150m レーザー距離計



販売価格	49,800円 (税抜)/ 54,780円(税込)				
カタログ価格	49,800円(税抜)/54,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 09:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0722ページ				











仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM150C
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)	測定可能範囲	距離測定:0.08~150m、 ピタゴラス測定の傾斜:0~360°、 傾斜測定:0~360°
最小測定単位	距離測定:0.5mm、 傾斜測定:0.1°	測定精度	距離測定:±1.5mm、 傾斜測定:±0.2°
機能	距離、連続測定、 面積、体積・容積、 間接・ピタゴラス(4種)、 壁面積測定、等間隔測定、 傾斜測定、最小・最大測定、 距離の加算・減算、 タイマー測定、 自動メモリー(50件)、 照度設定、回転表示 オートパワーオフ	使用温度範囲	-10~+45℃
保管温度範囲	-20∼+70℃	電源	単3アルカリ電池×3本(付属)
自動スイッチオフ	(約)2分、5分、10分、なし (選択可能)	サイズ	64(W)×28(D)×142(H)mm
重量	210g(乾電池含む)	防塵·防水	IP54(電池収納部を除く)

4つの測定基準可	本体先端、本体後方端部、 三脚取付、ストッパーピン	三脚用ねじ穴	1/4¥"(6.35mm)			
付属品	キャリングバッグ、ストラップ					
デジタルビューファインダー(500万画素)						
8倍ズーム(4段階)						
2箇所の測定ボタン						
360°角度センサー内蔵						
Buletoothでデータ転送可能						
ストッパーピン付(測定基準:4箇所)						
測定ポイントを画像で確認、大きく見やすいカラー液晶画面						
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.