

品番：EA720ZB-15

品名：0.05-100m レーザー距離計



販売価格	31,200円(税抜)／ 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/06 06:42現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

測定範囲	距離:0.05～100m、 傾斜:0～360°	最小表示単位	距離:0.1mm、 傾斜:0.1°
測定精度	距離:±1.5mm、 傾斜:±0.2°(共に条件による)	波長	635nm
出力	<1mW(クラスⅡ)	防塵・防水	IP54
機能	距離、面積、体積、 間接・ピタゴラス機能、連続測定、 最小、最大測定、タイマー、 壁面積、傾斜、オートパワーオフ、 バックライト(自動モード付)	4つの測定基準可	本体先端、底部、 三脚取付、ストッパーピン
電源	DC3.7Vリチウムイオンバッテリー(付属)	サイズ	51(W)×30(D)×111(H)mm
重量	140g	三脚ねじ径	1/4"
★「ピット」と測って「パツ」と転送!スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動!			
付属品	キャリングバッグ、充電器、マイクロUSB ケーブル		

代替品

品番	EA720ZB-14A
コメント	測定範囲0.08～150m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.