

品番：EA720ZB-19A

品名：0.15- 20m レーザー距離計



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0712ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
型番	ZAMO3※ESCOオリジナルセット品	光源	レーザーダイオード
波長	635nm	出力	1mW以下(クラス2)
測定基準	本体後方端部	測定範囲	0.15~20m
最小表示単位	1mm	測定精度	±3mm(標準測定時)
使用温度範囲	-10℃~+40℃	保管温度範囲	-20℃~+70℃
機能	距離、連続測定、 オートパワーオフ(約5分 ※連続測定 時除く)	電源	単4アルカリ電池×2本(付属)
サイズ	38(W)×105(D)×22(H)mm	重量	86g(乾電池含む)
付属品	防水ケース、単4アルカリ電池(テスト 用×2本)		
全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディー			
別売アクセサリー使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計			
ケース付			

余裕の20m計測

ワンタッチ操作

測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ

代替品



品番 EA720ZB-26

コメント 0.05- 40m (ケース付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.