

品番：EA720ZB-22

品名：0.05- 50m レーザー距離計(ケース付)



販売価格	16,500円(税抜)／ 18,150円(税込)			
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 05:43現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM500※ESCOオリジナルセット品
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)	機能	距離測定、面積測定、体積測定、間接・ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、連続測定、測定値の加算・減算、カラー液晶ディスプレイ、自動電源オフ
測定範囲	距離測定:0.05～50m 傾斜測定:0～360°	電源	単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度	距離測定:±1.5mm(標準測定時) 傾斜測定:±0.2°(補正後)	付属品	防水ケース、ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)
本体サイズ	45(W)×24(D)×106(H)mm	防塵・防水	IP54(電池収納部を除く)
三脚ねじ径	1/4”	3つの測定基準可	本体の先端、底部、三脚取付
測定単位	距離測定:0.5mm 傾斜測定:0.1°	使用温度範囲	-10℃～+45℃ (最小・最大、連続測定モード:-10℃～+40℃)
保管温度範囲	-20℃～+70℃	自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)

直感的操作が可能・カラー液晶採用で、様々な測定作業をさらに分かりやすく行える！

測定結果・測定モードは一目瞭然

現場作業に耐える高い防塵・防水性能IP54
(電池収納部を除く)

角度センサー内蔵で傾斜測定も可能

傾斜計や水準器としても使用することができます。
また、距離と角度を同時測定できるのでピタゴラス測定も簡単にできます。

ケース付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA720ZB-26

コメント 変更点:測定範囲、測定機能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.