

品番 : EA720ZB-36

品名 : 0.15- 30m レーザー距離計



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0712ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLM30-23
測定範囲	0.15~30m	最小測定単位	1.0mm
測定精度	±1.5mm	光源	レーザーダイオード
波長	635nm	出力	<1mW(クラスII)
機能	距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定	使用温度範囲	-10~45℃
保管温度範囲	-20~70℃	自動電源オフ	約5分
測定基準点	後方端部	測定時間	約0.5~4.2秒
最大相対湿度	90%	使用可能標高	2000m(最高)
汚染度	2	レーザービーム拡がり角	<1.5mrad(全角)
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	43(W)×24(D)×100(H)mm
重量	90g	材質	PC-ABS+TPE

三脚ねじ穴なし

コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現
使いやすさ抜群のシンプルモデル

最大測定距離30m

距離、面積、連続測定

見やすいディスプレイ
滑りにくいラバーグリップ

※屋内使用に適しています。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.