

品番：EA720ZB-37

品名：0.15- 30m レーザー距離計(ケース付)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0712ページ		



## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	※エスコオリジナルセット品
測定範囲	0.15~30m	最小測定単位	1.0mm
測定精度	±1.5mm	光源	レーザーダイオード
波長	635nm	出力	<1mW(クラスII)
機能	距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定	使用温度範囲	-10~45℃
保管温度範囲	-20~7℃	自動電源オフ	5分
測定基準点	後方端部	測定時間	約0.5~4.2秒
最大相対湿度	90%	使用可能標高	2000m(最高)
汚染度	2	レーザービーム拡がり角	<1.5mrad(全角)
電源	単4電池×2本	サイズ	43(W)×24(D)×100(H)mm
重量	90g	付属品	単4電池×2本(テスト電池)
ケースサイズ	76×38×165(H)mm	ケース材質	ポリエステル(1680デニール)
ベルト通し幅	55mm		
三脚ねじ穴なし			

コンパクトで高精度±1.5mmで正確な測定を実現  
使いやすさ抜群のシンプルモデル

見やすいディスプレイ  
滑りにくいラバーグリップ

※屋内使用に適しています。

【ケース特徴】  
ファスナー部もしっかり保護する耐水仕様  
ステンレス製ベルトクリップ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.