

品番：EA720ZB-9C

品名：0.15- 20m レーザー距離計



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	ZAMO3
光源	レーザーダイオード	波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)	測定基準	本体後方端部
測定範囲	0.15~20m	最小測定単位	1mm
測定精度	±3mm(標準測定時)	使用温度範囲	-10℃~+40℃
保管温度範囲	-20℃~+70℃	機能	距離、連続測定、 オートパワーオフ(約5分 ※連続測定時除く)
電源	単4アルカリ電池×2本(付属)	サイズ	38(W)×105(D)×22(H)mm
重量	86g(乾電池含む)	付属品	単4アルカリ電池(テスト用×2本)

全長10.5cm、重さ86gの超軽量コンパクトボディ

別売アクセサリ使用で、曲線・曲面も測れるレーザー距離計

余裕の20m計測

ワンタッチ操作

測定値が見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA720ZB-16 コメント 0.05- 40m</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.