

品番：EA720ZC-4

品名：0.2- 40.0m レーザー距離計(グリーンレーザー)



販売価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜)／27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 23:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	LR-40G
測定範囲	0.2～40m	最小表示単位	1mm
測定精度	±2.0mm	波長	490～560nm
出力	1mW以下	使用温湿度	0 ～ +40 ℃、80 %RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ～ +60 ℃、70 %RH以下 (但し、結露のないこと)	測定基準	●本体底面 ●三脚穴 ●上面
サイズ	49(W)×26(D)×115(H)mm	重量	約145g (電池含む)
三脚ねじ径	1/4"	レーザークラス	クラス2
電源	単4形Ni-MH充電電池×3本(付属) または単4形アルカリ乾電池×3本	電池寿命	●約3000回 (同梱のNi-MH充電電池使用時) ●約2000回 (アルカリ乾電池使用時)
測定機能	●距離 ●面積 ●体積 ●ピタゴラス測定 ●連続測定(最大/最小) ●測定履歴 ●加減算 ●ピープ音	機能	●オートパワーオフ ●バックライト

付属品	●取扱説明書 ●単4形Ni-MH充電電池×3本 ●ソフトケース ●ストラップ ●USBケーブル		
IP54準拠			
消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークが付いています。			
長い距離でも巻尺を使わず一人で手軽に距離を測定することができます。			
デジタル水準器により本体の水平角度も測定できます。			
三脚穴があるので、三脚に取り付けて安定した測定が可能			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
距離・面積・ピタゴラス測定（3点測定）の豊富な測定項目に対応しています。			
建設現場、土木工事、土地調査、塗装、店舗調査、リフォーム、造船、製造業などさまざまな現場で使用できます。			
一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に			
連続測定で、移動しながら測定が可能です。			
同梱のNi-MH充電電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。充電電池は本体にセットしたままの充電も可能です。			
グリーンレーザー採用			

代替品

	品番 EA720ZC-4A コメント 変更点:品番
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.