

品番：EA721JR-22

品名：400mm デジタルアルミレベル(マグネット付)



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/23 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0729ページ		



仕様

メーカー	マイゾックス(myzox)	型番	DGLV-400
全長(mm)	400	重量(g)	538(電池含まず)
材質	アルミ製	幅	62.5mm
厚さ	28mm	傾斜測定精度	(0°・90°):±0.1°以下 (その他):±0.2°以下
レベル精度	±1.0mm/m	電源	単4電池×2本(別売)
測定単位	角度(°)・勾配(%)・mm/m	測定範囲	4×90°(0~360°)
使用温度	0~40℃	最小表示	0.05°・0.08%・1mm/m
保管温度	-10℃~50℃	防塵防水	IP54
機能	・自己校正機能 ・オートバッテリーオフ(静止後約3分) ・0セット機能 ・データホールド機能 ・液晶自動反転機能	付属品	・専用ケース ・勾配換算シール ・取扱説明書

明るい場所でもハッキリ見える！
高輝度LED採用のデジタル水平器

0°/90°をシグナル音でお知らせ。

バッテリー残量を電池マークでお知らせ

生活防水(生活レベル:小)

鉄骨などに張り付く強力
マグネットを内蔵。脱落防止に。

丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。

高精度で360°計測

角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.