

品番：EA721JR-23

品名：600mm デジタルアルミレベル(マグネット付)



販売価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
カタログ価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/23 07:53現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0729ページ			



仕様

メーカー	マイゾックス (myzox)	型番	DGLV-600
全長(mm)	600	重量(g)	749(電池含まず)
材質	アルミ製	幅	62.5mm
厚さ	28mm	傾斜測定精度	(0・90°):±0.1°以下 (その他):±0.2°以下
レベル精度	±1.0mm/m	電源	単4電池×2本(別売)
測定単位	角度(°)・勾配(%)・mm/m	測定範囲	4×90°(0～360°)
使用温度	0～40℃	最小表示	0.05°・0.08%・1mm/m
保管温度	-10℃～50℃	防塵防水	IP54
機能	・自己校正機能 ・オートバッテリーオフ(静止後約3分) ・0セット機能 ・データホールド機能 ・液晶の自動反転機能	付属品	・専用ケース ・勾配換算シール ・取扱説明書
明るい場所でもハッキリ見える！ 高輝度LED採用のデジタル水平器			
0°/90°をシグナル音でお知らせ。			
バッテリー残量を電池マークでお知らせ			

生活防水(生活レベル:小)
鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。
丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。
高精度で360°計測
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.