品番: EA721JS-2

品名: 43x61x34mm レベル(測量ポール用)



販売価格	1,520円(税抜)/1,672円(税込)					
カタログ価 格	1,520円(税抜)/1,672円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/11 00:53現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0719ページ					















仕様

メーカー	シンワ測定	型番	76064
測定勾配	水平·垂直	感度	0.5mm/m=0.0286°
使用温度	-10~60℃	精度	±5.0mm/m=±0.2865°以内
サイズ	43(W)×61(D)×34(H)mm	重量	35g
材質	本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液	付属品	バンド(自然長約300mm)
用途	ポールやパイプなどに取り付けて水平、 垂直の確認に。		

視認性が良い、大型の気泡管(φ25mm)を採用しました。

測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。

バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。

ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。

株式会社エスコ