

品番：EA721K-102

品名：300mm アルミレベル(マグネット・LEDライト/フォークリフト用)

	販売価格	4,890円(税抜)／ 5,379円(税込)		
	カタログ価格	4,890円(税抜)／ 5,379円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/22 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0731ページ1668ページ			



仕様

メーカー	エビス	型番	ED-30LFORK
全長(mm)	300	重量(g)	260
材質	アルミ合金	精度	±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度	0.50mm/m=0.0286°	カラー	ブラック

フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。
精度の調整機構付で大変便利です。
垂直気泡管で、マスト垂直位置が確認できます。
ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。
ゴム磁石、LEDライトユニット、ミラー付
4本線アクリル垂直気泡管
オペレーターの目線に合わせてフォークリフトのマストに固定します。
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
※防水仕様ではありません。

