

品番：EA721K-44

品名：43.5x67x80mm レベル(インパクトドライバー用)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/28 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	エビス	型番	ED-45IP
サイズ(W×D×H)mm	43.5×67×80	重量(g)	28
材質	特殊樹脂	感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内	カラー	黒(スケルトン)
水平・鉛直測定可能			
インパクトドライバー用			
マキタ・HIKOKI対応			
落下防止コード取付部付			
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。			
本体に取り付けて水平が確認できます。			
丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。			
固定樹脂バネを広げて簡単装着できます。			
パイプ・ポール測定可能			
丸型アクリル気泡管			
4本線アクリル気泡管			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.