

品番：EA721K-51

品名：350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 19:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0729ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	75316
全長(mm)	350	重量(g)	360
材質	本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液	精度	±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度	0.35mm/m=0.0201°	デジタル表示精度	0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示最小単位	角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m	防塵・防水性能	保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)
オートパワーオフ	約10分	電源	単4電池×2本(付属)
使用温度	-10~50℃	測定範囲	90°×4方向(360°)
用途	・建築、設備、工場、などの角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。		

汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)

防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)。

傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。

視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。

有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。

デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。

測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。

任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。

ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。

測定値を保持するホールド機能付です。

電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.