

品番：EA721K-61

品名：100mm レベル(マグネット付)



販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/02 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0730ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73390
全長(mm)	100	重量(g)	70
精度	±1.0mm/m=±0.0573°以内	感度	0.35mm/m=0.0201°
材質	本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液		

全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。

軽量・コンパクト設計です。

傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体に防水性能はありません。

クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。

強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

ボックス型でケガキやすい形状です。

垂直気泡管付です。

測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

蓄光シートを内蔵しており、暗い場所でも水平気泡管がよく見えます。

測定面にはV字型溝付でパイプ測定もできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.