

品番：EA721KG-1

品名：φ108x100mm 回転台(レーザーレベル用)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0738ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	76478
サイズ(mm)	φ108×100	重量(g)	800
材質	回転台ベース:アルミダイカスト レベルストッパー:ABS樹脂	三脚取付ネジ	5/8インチ
クランプ範囲	28mm以内	付属品	六角レンチ(円形気泡管調整用)
用途	レーザービームを取り付けて水平の基準出しに。		
360°スムーズに回転します。			
窓枠の位置出しなどに便利です。			
レーザーレベルを固定し、水平に回転させる事ができます。			
三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。			
固定できるレーザーレベルは、ボックス型で幅が28mm以内です。			
円形気泡管は調整ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

