

品番：EA721RD-1

品名：64mm アルミアングルレベル(V溝・マグ ネット付)



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	36258
垂直・水平・60°・45°・30°・22.5°レベル付			
全長:64mm			
重量:116g			
材質:アルミニウム			
付属品:ソフトケース ・サイズ:85(W)×40(D)×70(H)mm ・ベルト幅:50mm			
0°の気泡管は見やすいように大きくしてあります。			
測定勾配は1フィートにつき1/8インチから1/2インチの傾きまで見ることができます。(1/8、1/4、3/8、1/2インチ)			
V型の溝とマグネットによりパイプ直径254mmまで安定してパイプの上に置けます。			
防水・耐衝撃構造			

代替品

	品番	EA721RC-5
	コメント	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.