

品番 : EA721XM-2B

品名 : 28倍 オートレベル



販売価格	45,800円(税抜)／50,380円(税込)		
カタログ価格	45,800円(税抜)／50,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0717ページ		



仕様

メーカー	マイゾックス(myzox)	型番	GEO-28MD
倍率	28倍	対物有効径	30mm
精度(1km往復測定)	±2.0mm	最短合焦距離	60cm
視界	1°20'	円形気泡管感度	8' / 2mm
分解力	4.5"	補正範囲	±15'
サイズ	195(W)×130(D)×145(H)mm	重量	本体:1.26kg ケース:0.6kg
防水防塵	IP54	付属品	・六角レンチ ・収納ケース ・垂球 ・調整ピン(視準線) ・レンズキャップ ・取扱説明書 ・球面専用三脚

自動補正機能

揺れや振動に強いマグネットダンパー

明るくシャープな高品質レンズ

防塵・防滴仕様の安心ボディ
あらゆる現場に対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.