

品番 : EA722CA-15

品名 : -50~300°C/260mm 防水ペン型温度計



販売価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-320WP
センサーティプ	サーミスタ	センサーサイズ	Φ2.5×142mm
本体サイズ	30(W)×15(D)×260(H)mm(電池及びプローブキャップを含み)	重量	約37g(電池及びプローブキャップを含む)
電源	LR44 ボタン型電池 ×1個(付属)	電池寿命	約1年(1日約3時間の使用にて)
測定範囲	-50~+300°C	分解能	0.1°C
測定精度	±1°C (-10.0~+100.0°C) ±2°C (-50.0~-10.1°C, +100.1~+200.0°C) ±4°C (+200.1~+300.0°C)	サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0~+50°C(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+65°C(但し、結露のないこと)
防水構造	IPX7準拠	機能	データホールド、最高最低温度表示、クリップ

先端Φ2.5mmの先細センサーティプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!

プローブキャップ付き。保管しやすく、さらに持ち手としても使える

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に!

測定温度範囲も広がり、活用の幅が広がります

IPX7準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.