

品番 : EA722CA-15C

品名 : -50℃~300℃/240mm 防水ペン型温度計



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/30 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-370MWP
測定範囲	-50~+300℃	分解能	0.1℃
測定精度	±3℃ (-50.0~-20.1℃) ±1℃ (-20.0~+150.0℃) ±2℃ (+150.1~+200.0℃) ±3℃ (+200.1~+250.0℃) ±6℃ (+250.1~+300.0℃)	機能	データホールド、最高最低温度表示、バックライト、クリップ
防水性能	IP66	電源	CR2032コイン電池×1個(付属)
サイズ	30(W)×16(D)×240(H)mm(電池及びプローブキャップを含み)	センサーサイズ	φ3.5×132mm(先端φ1.8mm)
重量	約41g(電池及びプローブキャップ含む)	サンプリング	2回/秒
電池寿命	約1年(1日約5時間の使用にて)	使用温湿度	0~+50℃(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+65℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)	オートパワーオフ	約10分(解除不可)
センサータイプ	サーミスタ		

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に

メーカー従来品(EA722CA-15B)と比べて、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサータイプ。

応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。

裏面にマグネット付きで、レンジフードなどの金属面に貼り付けられます。

プローブ保護用カバー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.