

品番：EA722CA-19A

品名：-40℃～260℃ デジタル温度計



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/07 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5625A
測定範囲	−40～260℃	分解能	0.1℃
精度	±1℃(−9.9～59.9℃)、 ±2℃(−19.9～−10.0、60.0～99.9℃)、 ±3℃(−29.9～−20.0、100.0～199.9℃)、 ±4℃(−40.0～−30.0、200.0～260.0℃)	電源	CR2032電池×1個(付属)
サイズ	40(W)×17(D)×187(H)mm(突起部含まず)	重量	約27g(電池、シースホルダ含む)
防水性能	JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)	機能	オートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付
センサ	サーミスタ	動作温湿度	0～40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く)
保存温湿度	0～50℃、75%RH以下(結露しないこと)	表示更新間隔	1秒毎
電池寿命	約1年	シース	φ2.8×120mm(先端部: φ2.2mm×20mm)
付属品	取扱説明書、シースホルダー		

食品、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。
測定物内部の温度測定に
最高最低温度自動メモリ機能付
オートパワーオフ機能付（機能OFF可能）
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.