

品番：EA722CA-28

品名：-50℃～350℃/110mm 防水ペン型温度計



販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/21 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0829ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CT-500WP
測定範囲	-50～350℃	分解能	・0.1℃ (-9.9～+199.9℃) ・1℃ (それ以外)
測定精度	±0.8%rdg または ±0.8℃ のいずれか大きい方	センサー	Kタイプ熱電対
サンプリング	約1回/秒	使用温湿度	0～+50℃ (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+65℃ (但し、結露のないこと)	電源	CR2032 リチウム電池×1個(付属)
電池寿命	連続使用: 約80時間	本体サイズ	39.4(W)×20(D)×207(H)mm
プローブサイズ	φ3×110mm	重量	約50g
防水保護等級	IP65準拠	機能	・オートパワーオフ機能(15秒または4分/解除可) ・ホールド機能
用途	学校やホテル、レストラン等の厨房での温度管理に。	付属品	・取扱説明書(保証書付) ・プローブキャップ
校正	可 (ISO/IEC17025校正可)	注意	・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセン

		サーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き		
その他水温チェック全般		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.