品番: EA722CA-29C

品名:-50℃~300℃/380mm 防水ペン型温度計



販売価格	4,200円(税抜)/4,620円(税込)				
カタログ価 格	4,200円(税抜)/4,620円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 18:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					









IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!

仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-375MWP
測定範囲	-50∼+300℃	分解能	0.1℃
精度	± 3 °C(-50.0~-20.1°C) ± 1 °C(-20.0~+150.0°C) ± 2 °C(+150.1~+200.0°C) ± 3 °C(+200.1~+250.0°C) ± 6 °C(+250.1~+300.0°C)	防水性能	IP66
電源	CR2032コイン電池×1個(付属)	サイズ	30(W)×16(D)×380(H)mm プローブ: φ3.5×275mm (先端φ1. 8mm)
重量	約44g(電池およびプローブキャップ含む)	センサータイプ	サーミスタ
電池寿命	約1年(1日約5時間の使用にて)	サンプリング	約2回/秒
使用温湿度	0~+50℃(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+65℃、90%RH以下(但し、結 露のないこと)
機能	ホールド、MAX/MIN表示機能付、バックライト	オートパワーオフ	約10分(解除不可)
材質	樹脂 プローブ:SUS304		

食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に

メーカー従来品(CT-311WP)と比べて、より細くなった先端 ϕ 1.8mmの先細センサータイプ

応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。

275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。

プローブ保護用カバー付き

裏面にマグネット付きで、レンジフードなどの金属面に貼り付けられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.