

品番：EA722YB-400

品名：10℃～400℃ スポットチェック表面温度計



販売価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
カタログ価格	6,300円(税抜)／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



超小型温度計

仕様

精度	±2%	重量	5g
サイズ	φ20×10(H)mm	温度範囲	10～+400℃
最小目盛	5℃		
機械のチェックに			
超小型温度計			
最高温度や最低温度を記録できる置き針が標準で付属			
オープン、ダクト、ヒートシンク、印刷機の圧胴、圧盤、熱いプレート、電気部品等の温度測定などに			
スポットチェック表面温度計をいくつか並べて温度分布を記録すれば、等温線などの資料を作成することも可能です			
バイメタル式の為、熱に対して素早く反応します			

代替品

	品番 EA722Y-400 コメント
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.