

品番：EA722ZC-55

品名：55, 65, 75℃ 示温材(サーモラベル/20枚)



販売価格	5,600円(税抜)／6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜)／6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/23 00:35現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0803ページ		



3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示します。

仕様

メーカー	日油技研工業	型番	3E-55
商品名	サーモラベル-3E	変色温度	55・65・75℃
変色前の色	白	変色後の色	濃あい・黒・えんじ(不可逆)
変色精度	±2℃	サイズ	シート:15×30mm エレメント: φ5mm
入数	20枚	材質	フィルム、示温インキ、紙、接着剤
用途	屋内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理。	仕様	不可逆性

3点式
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですので、示温性は正確で、高精度示します。

示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。

裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙（離型紙）を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。

屋内外使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.