


品番：EA723-3H

品名：22mmx42N.m フレアナット用トルクレンチ



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです。

仕様

トルク精度	±3%以内	口径	22mm
トルク	42N・m	適合フレアナット	3/8" (φ9.53mm)
全長	240mm		
フレアナット用			
エアコン、冷凍機器用			
ゴムグリップで握り良いです。			
<使用方法> 表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。			

代替品

	品番 EA723A-22B コメント 仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

