

品番：EA723A-22

品名：22mmx 30N.m フレアナット用トルクレンチ



販売価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
カタログ価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/01 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

仕様

付属品	21mmアダプター	精度	±3%以内
全長	240mm	口径	22mm
トルク	30N・m	適合フレアナット	3/8" (φ9.53mm)
重量	447g		

エアコン、冷凍機用

フレアナット用

<使用方法>

1. グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2. 反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があります。動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意ください。

代替品

	<p>品番 EA723-3J</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.