

品番 : EA723A-24

品名 : 24mm x 55N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/12 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	240mm
口径	24mm	トルク	55N·m
適合フレアナット	1/2" (φ12.7mm)	重量	468g

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

<使用方法>

1. グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を「感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2. 反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。

代替品

	品番 EA723-4 コメント 仕様ご確認下さい。
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.