品番: EA723A-29C

品名: 29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	11,200円 (税抜)/ 12,320円(税込)				
カタログ価 格	11,200円(税抜)/12,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 13:23現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0016ページ				







握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	280mm
口径	29mm	トルク	75N·m
適合フレアナット	5/8" (φ15.88mm)	重量	570g

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

新冷媒(R410A)用

<使用方法>

- 1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック 感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
- 2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご 注意下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.