

品番 : EA723A-29C

品名 : 29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ



販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/12 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

### 仕様

精度	±3%以内	全長	280mm
口径	29mm	トルク	75N·m
適合フレアナット	5/8" (φ15.88mm)	重量	570g

エアコン、冷凍機用

フレアーナット用

新冷媒(R410A)用

#### <使用方法>

1. グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2. 反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.