

品番：EA723A-29C

品名：29mmx 75N.m フレアナット用トルクレンチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,400円(税抜) / 12,540円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/04/01 14:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0016ページ                      |      |   |



握りやすいゴムクリップ

#### 仕様

|          |                 |     |       |
|----------|-----------------|-----|-------|
| 精度       | ±3%以内           | 全長  | 280mm |
| 口径       | 29mm            | トルク | 75N・m |
| 適合フレアナット | 5/8" (φ15.88mm) | 重量  | 570g  |

エアコン、冷凍機用

フレアナット用

新冷媒(R410A)用

#### <使用方法>

1. グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2. 反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があります。動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.