

品番：EA723BK-2

品名：22mmx 38N・m フレアナット用トルクレンチ



販売価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/19 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0016ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	ATQ-380
口径×トルク(N・m)	22mm×38	適合フレアナット	3/8" (φ9.53)
全長(mm)	240	精度	±3%

冷媒漏洩防止の必須アイテムです。

フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。

トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。

規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
力を緩めると元の状態に戻ります。

※トルクレンチについて

ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。
斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起きます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.