

品番：EA723HC-13

品名：50- 400cN.mトルクドライバ - (フ リセッ ト/ク リー ンル ーム 用)



販売価格	36,200円 (税抜) / 39,820円 (税込)		
カタログ価格	36,200円 (税抜) / 39,820円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0500ページ		



PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。

仕様

トルク範囲(cN・m)	50~400	全長(mm)	127
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
初期設定トルク	50cN.m	重量	280g

PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。

トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。

設定したトルクを繰り返し使用できる為、作業者の熟練度に関係なく使用できます。

スリッピング機構により、締め付け不足、締め付け過ぎを解消し、締め付けを完全にコントロールすることができます。

締め付け時の疲労を軽減するソフトリセット機能付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.