

品番：EA723HL-5

品名：15-55 N.m/3/8"DR トルクレンチ(ラチェット式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 47,200円(税抜)／ 51,920円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 47,200円(税抜)／51,920円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/17 18:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます

仕様

|                                   |       |       |          |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|
| プリセット型                            |       |       |          |
| ラチェット式(一方向のみ)                     |       |       |          |
| 調整ハンドル付                           |       |       |          |
| 差込角                               | 3/8”  | トルク範囲 | 15-55N・m |
| 全長                                | 324mm | 精度    | ±4%      |
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 |       |       |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.