

品番：EA723HM-1A

品名：1.0-5.0N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	37,800円(税抜)／ 41,580円(税込)		
カタログ価格	37,800円(税抜)／41,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/19 23:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0506ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" ~ 6.35mm	3/8" ~ 9.53mm
1/2" ~ 12.7mm	3/4" ~ 19.05mm
1" ~ 25.4mm	1 1/2" ~ 38.1mm

設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます

仕様

差込角	1/4"	トルク範囲	1～5N・m
最小目盛	0.05N・m	全長	195mm
重量	235g	精度	±6%
静電気放電タイプ			
一方向(時計回り)			
ラチェット式			

代替品

	品番	EA723JG-51
	コメント	全長:317.4mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.