

品番 : EA723HP-5A

品名 : 60- 300N.m/1/2"DR トルクレンチ(チエット式)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます

仕様

差込角	1/2"	トルク範囲	60~300N·m
最小目盛	10N·m	全長	577mm
重量	1.40kg	精度	±4%

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。

締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音でを感じることができます。

高品質で堅牢な設計と構造で長寿命

代替品

	品番 EA723JG-59 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.