

品番：EA723HP-6B

品名：80- 400N.m/3/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
カタログ価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



＜トルクレンチの種類＞  
• アジャスタブル  
調整する機能をお好みのセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせることで、トルク値を正確に調整することができます。  
• ダイアル  
トルク値をダイヤル式のメーターで読むことができます。読み取りが容易で、調整の精度にも使われます。  
• プリセット型  
トルク値はあらかじめ設定済みで、一度設定したら変更できません。作業の効率化を図ることができます。



1/2"	6.35mm	3/8"	9.53mm
1/2"	12.7mm	3/4"	19.05mm
1"	25.4mm	1 1/2"	38.1mm

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。

### 仕様

差込角	3/4"	トルク範囲(N・m)	80~400
最小目盛(N・m)	10	全長(mm)	686
重量	2000g	精度	±4%

### 代替品

	品番 EA723MG-61 コメント 100-500N.m/3/4¥"DR
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.