

品番：EA723HR-3

品名：2.4- 12N.m/1/4"DRトルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 08:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		



(トルクレンチの注意)
● アジャスタブル型
必ず付属の取扱説明書をお読みください。
トルク値に誤りがないよう、音や振動でわかるように、必ず目視確認して設定トルクを受けます。設定値を越えてまわると、必ず停止します。
● ディアル型
トルク値をダイヤル型のメモリで読むようにしてください。読みかたは必ず取扱説明書を確認してください。読みかたによるトルク値の誤差にもご注意ください。
● プリセット型
トルク設定は六角レンチを使用して行ってください。トルクレンチのダイヤルで設定値を確認してから使います。金具のナット等が締め付け作業に利用されています。



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 6.35mm	3/4" = 8.53mm
1/2" = 12.7mm	1" = 19.05mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

全長	244mm	精度	±4%
両面に差込みがあり左右両方向に使用できます。			
導電性			
締付トルク計測用			
差込角	1/4"	トルク範囲	2.4~12N・m
最小目盛	0.5N・m		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.