

品番：EA723HT-1

品名：10-170cNm トルクリミッター



販売価格	42,900円(税抜)／ 47,190円(税込)		
カタログ価格	42,900円(税抜)／47,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/23 05:08現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

六角シャンク	1/4”	差込角	1/4”
トルク範囲	10～170cN・m / 0.9～15ibf.in	スピード	0-500
精度	±6%	全長	152.5mm
最大径	28.7mm	材質	スチール(サテクロム仕上げ)
重量	0.3kg	付属品	六角棒レンチ

汎用性の高いトルクリミッターです。
従来の手動、電動工具に差込み、トルクドライバーとして使う事ができます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
プリセットトルクに達した時に締め付けを排除することで安心正確なプロセス制御。
耐食素上げの堅牢な構造