

品番：EA723HT-2

品名：1-4.5Nm トルクリミッター

|                                                                                   |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---|
|  |                              |      |   |
| 販売価格                                                                              | 31,800円(税抜)／ 34,980円(税込)     |      |   |
| カタログ価格                                                                            | 31,800円(税抜)／34,980円(税込)      |      |   |
| 在庫数                                                                               | 最新在庫: 0 （2025/06/07 05:33現在） |      |   |
| 商品入数                                                                              | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ                                                                           |                              |      |   |



仕様

|                                        |          |      |                 |
|----------------------------------------|----------|------|-----------------|
| 六角シャンク                                 | 1/4”     | 差込角  | 1/4”            |
| トルク範囲                                  | 1～4.5N・m | スピード | 0-500           |
| 精度                                     | ±6%      | 全長   | 152.5mm         |
| 最大径                                    | 28.7mm   | 材質   | スチール(サテンクロム仕上げ) |
| 重量                                     | 0.3kg    | 付属品  | 六角棒レンチ          |
| 汎用性の高いトルクリミッターです。                      |          |      |                 |
| 従来の手動、電動工具に差込み、トルクドライバーとして使う事ができます。    |          |      |                 |
| トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。      |          |      |                 |
| プリセットトルクに達した時に締め付けを排除することで安心正確なプロセス制御。 |          |      |                 |
| 耐食素上げの堅牢な構造                            |          |      |                 |