

品番：EA723HV-2

品名：2-10Nmトルクレンチ (アジャスタブル)

			
販売価格	32,200円(税抜)／ 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜)／ 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 14:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0506ページ		



仕様

トルク範囲	2～10N・m	最小目盛	0.05N・m
精度	±6%	表示単位	N・m
材質	グリップ:ゴム	全長	220mm
重量	300g		
静電気放電タイプ			
多岐にわたって利用できるヘッド交換式のトルクレンチです。			
ブレーキングメカニズム搭載			
ISO 6789 Class	Type2、ClassA		
コンパクトなデザインで狭いスペースでもアクセスできます。			
トルクの範囲はファスナーやコネクタの様に迅速かつ容易に適用することができメンテナンスと修理のアプリケーションに理想的な多目的ツール			
ヘッドが付属しておりませんので、別売の差込角ヘッド、スパナヘッドと組合わせて使用して下さい。			
EA723HW-4、EA723HW-5、EA723HW-5.5、EA723HW-6、EA723HW-7、EA723HW-8、EA723HW-9、EA723HW-10、EA723HW-11、EA723HW-12、EA723HW-13、EA723HW-14、EA723HW-15、EA723HW-16、EA723HW-17、EA723HW-18、EA723HW-19、EA723HW-20、EA723HW-21、EA723HW-22、EA723HW-23、EA723HW-24、EA723HW-100、EA723HW-102が使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.