

品番 : EA723JA-135

品名 : 27-135N・m [デジタル]トルクレンチ(モンキーレンチ型)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEK135-W36
商品名	デジラチェ	適合パイプ	1/4"~5/8"
新旧冷媒対応			
最大5件のデータを記憶できます。			
トルク単位換算機能付			
締付トルクを光と音でチェック			
口径	10~36mm	精度	±3%(測定方向は下あご方向のみ、締付対象の形状は六角のみ精度保証)
電源	リチウム電池(CR2354×1)		
内蔵のパワーセンサーによって作業姿勢を選ばずに高精度なトルク測定を実現。			
トルク範囲(N・m)	27~135	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	381.2		
検査成績表付き			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品



**品番** EA723JL-100

**コメント** 変更点:トルク範囲、パッケージ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.