品番: EA723JB-1

品名: 8- 40N·m [デジタル]ラチェットヘッド交換式・トルクレンチ



販売価格	30,000円 (税抜)/ 33,000円(税込)				
カタログ価格	30,000円(税抜)/33,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 00:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0507ページ				













仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GEK040-X13
トルク測定範囲	8~40N·m	最小目盛	0.05N·m
全長	213mm	サイズ	B:20mm,L:213mm T1:13mm,T2:36mm
重量	340g	測定精度	トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ ±4%+1digit(digit=最小表示単位)
測定方向	右ねじ、左ねじ	測定単位	N·m(切替での換算可能 kgf·m、 lbf·in、lbf·ft)
設定トルク数	プレセットモード 5件、合否判定モード 1件	オートオフ	約2分間操作が無ければ、自動的に電 源が切れます。
電源	コイン型リチウム電池(CR2354×1)		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。

専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58)

専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。 (全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)

検査成績表付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.