

品番：EA723JB-32

品名：17-85N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ



販売価格	35,100円(税抜)／ 38,610円(税込)		
カタログ価格	35,100円(税抜)／38,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2024/06/02 05:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0523ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TGEK085X132
商品名	デジラチェ		
<セット商品>2点セット トルクレンチ (EA723JB-2)			
トルク測定範囲	17～85N・m	最小目盛	0.1N・m
全長	213mm	サイズ	B:20mm、L:213mm、 T1:13mm、T2:36mm
重量	340g		
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。			
専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58mm)			
専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。 (全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。)			
測定精度	トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ ±4%+1digit (digit=最小表示単位)	測定方向	右ねじ、左ねじ
測定単位	N・m (切替での換算可能 kgf・m、 lbf・in、lbf・ft)	電源	リチウム電池 (CR2354×1) (付属)
最大5件のデータを記憶できます。			

設定トルク数	プリセットモード5件、合否判定モード 1件		
締付トルクを光と音でチェック			
オートオフ	約2分間操作が無ければ、自動的に電 源が切れます。 ラチェットヘッド(EA723JC-32)	差込角	3/8”
許容トルク	85N・m	サイズ	B:33mm、L:80mm、T:13.7mm
重量	160g		
検査成績表付き			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA723JK-16
	コメント	3/8¥"DR 17～85Nm 充電式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.