


品番：EA723JD

品名：55N・m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0497ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	TGX13MR147
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め、緩めにも使用可能。			
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。 <セット商品> ラチェットめがねヘッド(EA723JD-2)			
許容トルク	55N・m	口径サイズ	14mm
12角			
ギア	72	サイズ	76.8×20mm(ラチェットめがねヘッド)
重量	90g		
ヘッドは薄型のため、作業が難しい狭い箇所にも対応が可能です。 ラチェットめがねヘッド用ソケット			
ソケットには貫通穴がありますので、長く突き出したボルトにも使用できます。			
ラチェットめがねヘッド用ソケット	S:8mm、D:12.2mm、L:19mm、H:5.5mm、d:6mm、重量:17g S:10mm、D:14.7mm、L:19mm、H:5.5mm、d:9mm、重量:17g S:12mm、D:17mm、L:19mm、H:7.5mm、d:9mm、重量:17g S:13mm、D:18.5mm、L:20mm、H:7.5mm、d:9mm、重量:20g		

	S:14mm、D:20mm、L:20.5mm、H:8mm、d:10.5mm、重量:20g		
ラチェットめがね用ドライブ角アダプターを使用することにより、様々な9.5sq.のソケットやビットソケットを使用することができます。			
ユニオン機構を採用し、ソケットを確実に保持できます			
ソケット差込側×めがね差込側: 3/8"×14mmhex			
ラチェットめがね用ドライブ角アダプター	D:16.1mm、L:23.4mm、 l:20.5mm、重量:20g		
EA723JB-1、-2用交換ヘッドのセットです。 ソケットと併用する事で多岐にわたってお使い頂けます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.