品番: EA723JD

品名:55N·m/3/8"DR/8-14mmソケット トルクレンチヘッドセット



販売価格	13,800円 (税抜)/15,180円(税込)				
カタログ価格	13,800円(税抜)/15,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 22:18現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0507ページ				









S:13mm, D:18.5mm, L:20mm, H:

7.5mm、d:9mm、重量:20g

仕様						
メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	TGX13MR147			
ヘッド側面のレバー操作に	より、回転方向の切替ができるので締め、緩	めにも使用可能。				
歯数72枚で送り角度5°に <セット商品> ラチェットめがねヘッド(EA	より、細かな送り操作が可能。 A723JD-2)					
許容トルク	55N·m	口径サイズ	14mm			
12角						
ギア	72	サイズ	76.8×20mm(ラチェットめがねヘッド)			
重量	90g					
ヘッドは薄型のため、作業 ラチェットめがねヘッド用ン	が難しい狭い箇所にも対応が可能です。 'ケット					
ソケットには貫通穴があり	ますので、長く突き出したボルトにも使用でき	ます。				
ラチェットめがねヘッド 用ソケット	S:8mm、D:12.2mm、L:19mm、H: 5.5mm、d:6mm、重量:17g S:10mm、D:14.7mm、L:19mm、H: 5.5mm、d:9mm、重量:17g S:12mm、D:17mm、L:19mm、H: 7.5mm、d:9mm、重量:17g					

S:14mm、D:20mm、L:20.5mm、H:8mm、d:10.5mm、重量:20g

ラチェットめがね用ドライブ角アダプターを使用することにより、様々な9.5sq.のソケットやビットソケットを使用することができます。
ユニオン機構を採用し、ソケットを確実に保持できます
ソケット差込側×めがね差込側:3/8"×14mmhex

ラチェットめがね用ドラ D:16.1mm、L:23.4mm、

EA723JB-1、-2用交換ヘッドのセットです。 ソケットと併用する事で多岐にわたってお使い頂けます。

I:20.5mm、重量:20g

イブ角アダプター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.