

品番 : EA723JE-21

品名 : 0 - 15N・m(1/4"DR) トルクレンチ



販売価格	32,650円(税抜) / 35,915円(税込)		
カタログ価格	32,650円(税抜) / 35,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/09 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



＜トルクレンチの種類＞

- アジスタタイプは、調整する箇所をあらかじめセットし、トルク値を達した時、音や振動で知らせることで、目盛の読み取りが容易になります。目盛の読み取りが容易になります。目盛の読み取りが容易になります。
- ダイアル型は、トルク値をダイヤル型のメーターで読むことができます。目盛の読み取りが容易になります。目盛の読み取りが容易になります。
- プリセット型は、トルク値はあらかじめ設定済みで、目盛の読み取りが容易になります。目盛の読み取りが容易になります。

トルクレンチの選び方

トルクレンチの選び方

インチ・ミリ換算表	
1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	9/16" = 14.93mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMPB0152
差込角	1/4"	トルク範囲	3~15N・m
最小目盛	0.1N・m	サイズ	L:247mm、B:22mm、H:10mm
重量	300g		
小判形			
ラチェット部は左右切替式			
ギア数	36		
小型部品等の小トルク連続締め付けに有効です。			
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。			
独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。			
測定値設定後のロック機能付です。			
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。			
設定トルクに達すると手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了が確認できます。目盛りが読めない作業個所で効果を発揮します。			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。			

グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。

ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。プッシュボタンを操作しないとソケットが外れないユニオン機構付きです。

ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。

保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。

ラチェットヘッド部はリペアキットを設定しています。

代替品



品番 EA723JE-21A

コメント デザインが異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.