品番: EA723JF-3

品名: 1.0- 5.0N·m [デジタル]トルクドライバー



| 販売価格    | <b>27,300円</b> (税抜)/30,030円(税込)     |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 27,300円(税抜)/30,030円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>4</b> (2025/11/22 18:15現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 0511ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー    | 京都機械工具(KTC)                         | 型番   | GLK500                                    |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| トルク測定範囲 | 100~500cN·m(1.0~5.0N·m)             | 最小目盛 | 0.1cN·m(0.01N·m)                          |
| 付属品     | (+)#1ビット、1/4"sqマグネット付アダ<br>プタ、樹脂ケース | 精度   | ±3%                                       |
| 全長      | 179mm                               | 電源   | コイン型リチウム電池<br>CR2354×1個(付属)<br>※パナソニック製推奨 |
| 注意      | 付属電池はテスト電池ですので新しい<br>電池をご購入下さい。     |      |   |

測定単位はcN·mとN·mの両方で設定可能です。

電気設備や切削工具のチップ交換、樹脂・アルミ部品の取付など極小トルクの管理に幅広く対応

1/4"対辺のビットと1/4"差込角のソケットが使用可能です(両頭ビット不可)

宛名無記名の校正書類が付属しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.