

品番 : EA723JG-11

品名 : 30- 140N·m(1/2"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ



販売価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
カタログ価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0496ページ		



## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMD143
精度	±3%		
左右両方向の測定が可能			
耐久性と精度に優れています。			
置針式の為、測定値の読み取りが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。			
樹脂ケース付			
差込角	1/2"	トルク範囲	30~140N·m
最小目盛	2N·m	全長	545mm
重量	1340g		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.